


UDM3306R12



**tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R12 fi306mm stal ocynkowana**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Szerokość         | 360 mm |
| Długość           | 360 mm |
| Średnica          | 306 mm |
| Grubość materiału | 4 mm   |
| Rozmiar nominalny | 340 mm |

**Instalacja, montaż**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Otwór montażowy | Okrągły |
|-----------------|---------|

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |

**Pokrywa, drzwi**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Pokrywa otworów montażowych | Tak |
|-----------------------------|-----|