




VANR2013



tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa tubus R2 3mm puszka podł alu

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Średnica wbudowania	242 mm
Średnica zewnętrzna	253 mm
Grubość wgłębienia dywanu	3 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Aluminium
Kolor	Aluminium

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 10 kN
------------------	-----------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	3
Liczba gniazd SCHUKO	6

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	6
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R2