



VB118PB

### vega Rozdzielnica natynkowa 1x18M IP40, drzwi białe

#### Specyfikacja techniczna

##### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 90 A

##### Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

##### Pojemność

Liczba modułów 18

##### Wymiary

Wysokość 325 mm

Szerokość 400 mm

Głębokość 146 mm

Liczba jednostek szerokości 18

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

##### Materiały

Materiał Polistyren (PS)

Kod RAL 9010

Kolor Biały

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP40

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzonym drutem 650 °C