



VB118TB

vega Rozdzielnica natynkowa 1x18M IP40, drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 90 A

Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów 18

Wymiary

Wysokość	325 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	146 mm
Liczba jednostek szerokości	18

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Materiały

Materiał	Polistyren (PS)
Kod RAL	9010
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP40
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C