



VB218PB

## vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi białe

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 90 A

#### Sprzęt

Liczba szyn 2

Liczba rzędów 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

#### Pojemność

Liczba modułów 36

#### Wymiary

Wysokość 475 mm

Szerokość 400 mm

Głębokość 146 mm

Liczba jednostek szerokości 18

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

#### Materiały

Materiał Polistyren (PS)

Kod RAL 9010

Kolor Biały

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP40

Typ blokowania Blokada zatraskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzonym drutem 650 °C