



VB218TB

vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 90 A

Sprzęt

Liczba szyn 2

Liczba rzędów 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 36

Wymiary

Wysokość 475 mm

Szerokość 400 mm

Głębokość 146 mm

Liczba jednostek szerokości 18

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

Materiały

Materiał Polistyren (PS)

Kod RAL 9010

Kolor Biały

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP40

Typ blokowania Blokada zatraskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzonym drutem 650 °C