



VE110SN

**vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/10M (1x10)**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 6

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz Tak

Montaż na Montaż podłogowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Sprzęt**

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Nie

Posiada płytę montażową Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 10

**Funkcje**

Z wlotami przewodów Tak

**Wymiary**

Wysokość 210 mm

Szerokość 237 mm

Głębokość 114 mm

Liczba jednostek szerokości 10

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

**Materiały**

Materiał Poliwęglan (PC)

Kod RAL

7035

Kolor

Jasnoszary

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności

Klasa izolacji II

Odporność na uderzenie IK

IK07

Klasa ochronności IP

IP65

Typ blokowania

Blokada zatrzaskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzonego drutem

850 °C