



VF108TD

golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 8M

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 8

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 225 mm

Szerokość 275 mm

Głębokość 97,50 mm

Wysokość wbudowania 189 mm

Szerokość wbudowania 242 mm

Zakres głębokości wbudowania 72 mm

Liczba jednostek szerokości 8

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C