



VF218PZF

## golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 2R

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

#### Sprzęt

Liczba szyn	2
Liczba rzędów	2
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Tak

#### Pojemność

Liczba modułów	36
----------------	----

#### Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

#### Wymiary

Wysokość	418 mm
Szerokość	460 mm
Głębokość	97,50 mm
Szerokość wbudowania	426 mm
Zakres głębokości wbudowania	72 mm
Liczba jednostek szerokości	18

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

#### Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010

Kolor

Czysta biel

---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C

---