



VZ123N

## volta Drzwi pełne 3R

### Specyfikacja techniczna

#### Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Podtynkowy, Do ścian pustych

#### Wymiary

Wysokość	570,50 mm
Szerokość	288 mm
Głębokość	36 mm

#### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

#### Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Metal
Obróbka	Stan surowy

#### Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

#### Sprzęt

Liczba rzędów	3
---------------	---

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------