



VZ133N

## volta Drzwi transparentne 3R

### Specyfikacja techniczna

#### Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Podtynkowy, Do ścian pustych

#### Wymiary

Wysokość	570,50 mm
Szerokość	288 mm
Głębokość	36 mm

#### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

#### Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

#### Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

#### Sprzęt

Liczba rzędów 3

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie