



WUZ672



Akcesoria osprzęt Głośnik sufitowy 80 mm 3W, biały

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Regulacja głośności	Nie
---------------------	-----

Wymiary

Głębokość montażu	35 mm
Głębokość produktu	29 mm
Głębokość wewnętrzna	29 mm
Ø otworu montażowego	68 mm
Zalecana wysokość montażu	2.4...4 m
Grubość ściany do zabudowy	15 mm
podstawa głośnika Ø	51 mm

Częstotliwość

Zakres częstotliwości audio	200 Hz...16 kHz
Pasma częstotliwości	200 / 16000 Hz
Zakres częstotliwości transmisji (-3 dB)	200...16000 Hz

Rezystancja

Impedancja	20 Ω
------------	------

Detekcja

- przy 1 kHz	180 °
- przy 4 kHz	120 °
- przy 8 kHz	140 °

Materiał

Kolor	biały
Materiał	metal

Instalacja / Montaż

Do zabudowy	Tak
Montaż	Powierzchnia

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	maks. 1.5 mm ²
Rodzaj przyłącza	z zaciskiem śrubowym

Wypożenie

poziom ciśnienia akustycznego 1 W/1 m	82 dB
poziom ciśnienia akustycznego przy P _{zn}	87 dB

Norma	
Dopuszczenia / atesty	CE
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Śruby obudowy wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej.