

WXF062

lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Materiał Poliwęglan (PC), Tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

Moc

Żarówka 20 - 300 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 mm²

Pojemność

Liczba modułów 2

Dodatkowe informacje

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zasada ściemniania Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"