



11376089

Q.x - botão variador rotat., branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	58,50 mm
Largura	58,50 mm
Profundidade	17,50 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Placa central sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Sistema	Berker Q.x