



14321909

Centro pré-corte Ø22,5mm, branco mate

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Distância de parafuso 36 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate / aveludado

Instalação, montagem

Abertura de montagem de acordo com IEC 60947-5-1

corte com entalhe diâm. 22,5 mm

modo de instalação sem garras de expansão

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte com chapa de suporte

Segurança

textimpactstrength IK05

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Sistema de placa central

Série Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas, Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação Para informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.