



16402035

R.classic - Interrup.cartão hotel, preto

Características técnicas

Arquitectura

Nº de teclas 0

Configuração

antibacterialtreatment Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Carga indutiva em $\cos \varphi = 0,6$ máx. 6 A

Dimensões

Profundidade 60 mm

Profundidade de montagem 32 mm

Largura do cartão máx. 55 mm

Espessura do cartão 0.8...1.2 mm

Potência

Transformadores convencionais 1500 VA

Transformadores eletrónicos 1500 W

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Plástico + metal

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes compactas 500 W

- no circuito duo 1500 W

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V 1500 W

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

Terminais de parafuso 2 x 2,5 mm²

modo de ligação com terminais de suspensão de aparafusar

Configurações

delaytimeadjustableincrementally

0, 15, 30, 60 s

Equipamento

iluminação

para sinalização ou monitorização de circuitos

Isolado

com contacto de livre potencial

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...50 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte-25...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C
reduz o tempo de vida)**Identificação**

Aplicações

Comando de iluminação

Série de design principal

Série 1930/R.classic

Série

Serie 1930