



1687

## LED p/ interrup. e botões, 12-48V

### Características técnicas

### Comandos e indicadores

interruptor/botão de pressão para interruptor, interruptor/comutador, inversor e interruptor bipolar, para botões de pressão excepto ref. 503404, 503808

### Principais características eléctricas

Tensão nominal 12...48 V AC  
Corrente nominal 0.2...0.9 mA

### Resistência

Vida útil do LED ≈ 100000 h

### Materiais, acabamento, cores

Color independente de las líneas de diseño azul

### Equipamento

iluminação para sinalização ou monitorização de circuitos  
Interruptor basculante/botão de pressão para comutador de lustre

### Identificação

Aplicações Instalação de superfície em sala úmida, Comando de iluminação  
Série de design principal Light control  
Série Light control, Acessórios

### Instruções

Texto de indicação Ligação à corrente DC dentro da escala de tensão especificada, garantindo a polaridade correcta.