



181113

TS - botão, inox

Características técnicas

Configuração

modo de comutação	contacto NA
antibacteriantreatment	Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	12 V
Tensão nominal	12 V

Corrente eléctrica

Mudança de corrente	1.5 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade	19.7 mm
Profundidade de montagem	13 mm
Altura	22 mm
Largura	22 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	aço inoxidável
Cor RAL	RAL 9022 - Cinzento pérola claro
Material	aço de alta qualidade
Aparência da superfície	mate

Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...60 °C
------------------------------	-------------

Identificação

Série de design principal	Berker TS
---------------------------	-----------