



260009

Tomada USB de carregamento, branco

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão nominal 100...240 V

Voltagem

Tensão de entrada 100...240 V AC

Tensão de saída 5 V DC ($\pm 5\%$)

Corrente eléctrica

Corrente de saída máx. 1400 mA

outputcurrentwhenoperatingbothsockets máx. 1.4 A

outputcurrentpersocket máx. 1 A

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

Dimensões

Profundidade de montagem 32 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Aparência da superfície mate

Ligação

Secção transversal do condutor (rígida) 2.5

Segurança

protecção sem protecção de contacto aprimorada

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Mecanismos