

260009

**Tomada USB de carregamento, branco**

**Características técnicas**

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Tensão**

Tensão de entrada 100 - 240 V

Tensão de saída 5 - 5 V

**Dimensões**

Altura 70,70 mm

Largura 70,70 mm

Profundidade 44 mm

Profundidade da montagem 32 mm

**Equipamento**

Número de saídas 2

**Acessórios**

Com fusível em miniatura Não

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 1,40 A

Corrente de saída 1400 mA

**Textos**

Conectores e terminais Com 2 tomadas USB tipo A

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Proteção Sem proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso (duplos para cablagem)