



26002089

R.classic - tom.USB carregamento, branco

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão nominal	100...240 V
Corrente nominal	1.4 A

Voltagem

Tensão de entrada	100...240 V AC
Tensão de saída	5 V DC

Corrente eléctrica

Corrente de saída	máx. 1400 mA
outputcurrentwhenoperatingbothsockets	máx. 1.4 A
outputcurrentpersocket	máx. 1 A

Fusível

fusível	à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
---------	--

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro

Segurança

protecção	sem protecção de contacto aprimorada
-----------	--------------------------------------

Identificação

Série de design principal	Série 1930/R.classic
---------------------------	----------------------