



26002089

R.classic - tom.USB carregamento, branco

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tensão

Tensão de entrada 100 - 240 V

Tensão de saída 5 - 5 V

Dimensões

Profundidade 42,60 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Equipamento

Número de saídas 2

Acessórios

Com fusível em miniatura Não

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1,40 A

Corrente de saída 1400 mA

Textos

Conectores e terminais Com 2 tomadas USB tipo A

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Proteção Sem proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso (duplos para cablagem)