



2779

Telecomando IV 24 canais

Características técnicas

Compatibilidade

suitablefordisplaycontrol Não

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com 3 botões de grupo de canal A, B, C, com 8 botões de canal (ligar/desligar; reóstato)

ishandremotecontrol Sim

suitableforwindowcontrol Não

Conectividade

codificação com bloqueio para crianças

Dimensões

Comprimento 192 mm

Altura 55 mm

Largura 192 mm

Comprimento

Distância máxima da ligação entre receptor e emissor 10m

Alcance

Raio IV ≈ 10 m

Bateria

Tempo de vida da bateria [an(s)] ≈ 3

Detecção

IV código RC5

Materiais, acabamento, cores

Color independente de las líneas de diseño antracite

Material termoplástico

Gestão de iluminação LED

LED com LED`s em grupo de 3 canais (também LED`s de transmissão e estado da bateria)

Equipamento

Número de canais IR 24

Nº de canais 28

Identificação

