



28198989

**S.1 - var. rot., 60-400W, dir., branco**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de interface Rotativo

**Funções**

arranque suave arranque suave para preservação da lâmpada

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal 230 V

Frequência de funcionamento 50 Hz

**Voltagem**

Tensão de serviço 230 V AC

**Fusível**

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)

**Dimensões**

Ø da dimensão do eixo 4 mm

**Potência**

Perda de poder em plena carga ≈ 4 W

**Materiais, acabamento, cores**

Cor da série branco polar

Material Duroplástico

**Gestão de lâmpadas incandescentes**

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V 60...400 W

**Instalação, montagem**

modo de instalação com garras de expansão

**Ligação**

modo de ligação com terminais de parafuso

**Equipamento**

princípio de reduzir a intensidade da luz ligação de fase

Interruptores / tomadas com interruptor rotativo on/off

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento 5...25 °C

**Identificação**

Aplicações

Comando de iluminação

Série

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas