



28199939

S.1 - var. rot., 60-400W, dir., alu mate

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Rotativo

Funções

arranque suave arranque suave para preservação da lâmpada

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Frequência de funcionamento 50 Hz

Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)

Dimensões

Ø da dimensão do eixo 4 mm

Potência

Perda de poder em plena carga ≈ 4 W

Materiais, acabamento, cores

Cor da série alumínio

Cor Alumínio

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V 60...400 W

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Equipamento

princípio de reduzir a intensidade da luz ligação de fase

Interruptores / tomadas com interruptor rotativo on/off

Condições de utilização

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação
Série de design principal	Berker S.1
Série	House electronics
