



283010

Variador rotativo, 60-400W, directo

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Material Metal, Plástico

Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 61 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

Textos

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)

Modo de instalação Com garras de expansão

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase

Tipo de ligação Com terminais de parafuso