



2875

Var. rot. c/ soft-lock, 60-600W, dir.

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Materiais

Material Metal, Plástico

Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 67 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

Textos

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível), Com fusível sobressalente

Modo de instalação Com garras de expansão

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento

Tipo de ligação Com terminais de encaixe