



28806086

## Q.x - Radio Touch, antracite

### Características técnicas

#### Compatibilidade

Para altifalantes 4...8  $\Omega$

#### Comandos e indicadores

operação Operação através de toque no ecrã

#### Conectividade

recepção / Transmissão Rádio FM estéreo com display RDS

entradas entrada de áudio externo, ex. para leitor de MP3 ou docking station

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Dimensões

Profundidade de montagem 33 mm

Dimensão do ecrã (L x A) 35 x 28 mm

Altura 70.8 mm

Largura 141.6 mm

#### Frequência

Faixa de frequência 87.5...108 MHz

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Cor Antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material / mão de obra lacado

Material mistura de materiais

Aparência da superfície aveludado

#### Ligação

Seção transversal do condutor máx. 2.5 mm<sup>2</sup>

Seção transversal do condutor (alto-falantes) máx. 1.5 mm<sup>2</sup>

modo de ligação com terminais de parafuso

ligação com 2 conexões de alto-falante

#### Elementos fornecidos

Componente com um altifalante

#### Identificação

