



28806089

Q.x - Radio Touch, branco

Características técnicas

Compatibilidade

Para altifalantes por canal 4...8 Ω

Comandos e indicadores

operação Operação através de toque no ecrã

Conectividade

recepção / Transmissão Rádio FM estéreo com display RDS

entradas entrada de áudio externo, ex. para leitor de MP3 ou docking station

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Dimensões

Profundidade de montagem 33 mm

Dimensão do écran (L x A) 35 x 28 mm

Altura 70.8 mm

Largura 141.6 mm

Frequência

Faixa de frequência 87.5...108 MHz

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor Branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material mistura de materiais

Aparência da superfície aveludado

Ligação

Seção transversal do condutor máx. 2.5 mm²

Seção transversal do condutor (alto-falantes) máx. 1.5 mm²

modo de ligação com terminais de parafuso

ligação com 2 conexões de alto-falante

Elementos fornecidos

Componente com um altifalante

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

