



289110

## Potenciômetro rot. 1-10V, c/ soft-lock

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Conectividade

Regulação DALI Não

#### Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 50 mm

#### Textos

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível), Com fusível sobressalente

Iluminação Por exemplo, para lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogéneo de baixa tensão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

#### Intensidade de corrente

Corrente de comando 50 - 50 mA

Poder de corte 6 A

Sistema Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x