



2930

## Relé de corte

### Características técnicas

#### Conectividade

entradas com entrada principal, por ex. para temporizador RolloTec

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation  $\approx 10$  mA

Corrente de comutação em  $\cos \varphi = 0,6$  máx. 3 A

Corrente de comutação em  $\cos \varphi = 1$  máx. 8 A

#### Dimensões

Profundidade 50 mm

Altura 52 mm

Largura 22 mm

#### Configuração de rede

rede com fonte de alimentação separada

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Acessórios incluídos

Caixa incorporada em caixa de parede de embutir ou tomada à prova de água

#### Equipamento

Tempo de comutação para cima / baixo mín. 0.5 s

motor para operar 2 motores de comando de estores/persianas

#### Temperatura

Temperatura ambiente 0...60 °C

#### Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores