



294511

Unidade extensão p/ 294411, preto

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Plástico

Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Profundidade da montagem 24 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 45 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

Potência

Potência absorvida em standby 0,30 W

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento

Tipo de ligação Com terminais de encaixe