



29452089

#### Unidade extensão p/ 29442089, branco

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Metal, Plástico

##### Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Profundidade da montagem 24 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 45 mm

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando Botão de pressão/rotativo

##### Potência

Potência absorvida em standby 0,30 W

##### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento

Tipo de ligação Com terminais de encaixe