



29532089

R.x - Sinaliz. LED branco, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V AC

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Instalação, montagem

normnatinstallationinstandardwallboxes DIN 49073-1

Ligação

Seção transversal do condutor 2.5 mm²

Configurações

regulação Brilho modificável via potenciómetro

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Temperatura

Temperatura ambiente -5...40 °C

Identificação

Série de design principal Berker R.1/R.3/R.8

Série R.1, berker R.3, Serie 1930