



2969

## Relé de corte c/ cont. aux.

### Características técnicas

#### Compatibilidade

extensão com conjunto 2 alimentadores de saída de extensão para operação individual

#### Conectividade

entradas com entrada principal, por ex. para temporizador RolloTec

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50 Hz

#### Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation  $\approx 10$  mA

Corrente de comutação em  $\cos \varphi = 0,6$  máx. 4 A

#### Dimensões

Profundidade 50 mm

Altura 53 mm

Largura 25 mm

#### Configuração de rede

rede com fonte de alimentação separada

#### Ligação

Secção transversal do condutor (rígida) 2.5

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Equipamento

Tempo de comutação para cima / baixo mín. 0.5 s

desacoplamento necessário para desacoplamento de motor eléctrico

motor para operar 2 motores de comando de estores/persianas

#### Temperatura

Temperatura ambiente 0...60 °C

#### Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores