



303501



R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

switchingangle 3.5 °

Configuração

modo de comutação comutador de lustre

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 AX

Dimensões

Profundidade 41.6 mm

Altura 70.8 mm

Largura 70.8 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Aparência da superfície outro

Ligação

Tipo de ligação Ligação rápida

Equipamento

hasheatingswitch Não

Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Identificação

Série de design principal Light control