

303501

R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada

Funções

switchingangle	3.5 °

Configuração

modo de comutação	comutador de lustre
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX

Dimensões

Profundidade	41.6 mm
Altura	70.8 mm
Largura	70.8 mm

Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	outro

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida

Equipamento

hasheatingswitch	Não

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

Identificação

Série de design principal	Light control