



303520

Comutador duplo p/ estores, 10A 250V

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Tecla dupla
Modo de fixação	Encastrada

Funções

switchingangle	3.5 °
----------------	-------

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	41.5 mm
Altura	70.8 mm
Largura	70.8 mm

Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate

Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Identificação

Aplicações	Comando de estores
Série de design principal	Comando de estores