



303650

Comutador escada, divisórias, 10AX 250V

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

switchingangle 3.5 °

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

ifttsupportavailable Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 AX

Dimensões

Profundidade 41.6 mm

Profundidade de montagem 19.5 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

Série de design principal Light control