



3315401909

## S.1/B.x - tomada VGA, branco mate

### Características técnicas

#### Conectividade

saída	com saída direita
Tipo de fichas	Compatível com S-VGA

#### Dimensões

Profundidade de montagem	12 mm
--------------------------	-------

#### Frequência

Faixa de frequência de vídeo	máx. 160 MHz
------------------------------	--------------

#### Ecrã

Resolução	máx. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate

#### Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, para fixação por parafuso
--------------------	---

#### Ligação

modo de ligação	com a entrada traseira para ligação ao cabo VGA pré-montado
ligação	com dupla jaque D-subminiature 15pole

#### Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte	com anel de suporte
-----------------------------------	---------------------

#### Identificação

Aplicações	Tecnologia de comunicação
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas