



3315402089

R.1/R.3 - tomada VGA, branco

Características técnicas

Conectividade

saída	com saída direita
Tipo de fichas	Compatível com S-VGA

Dimensões

Profundidade de montagem	12 mm
--------------------------	-------

Frequência

Faixa de frequência de vídeo	máx. 160 MHz
------------------------------	--------------

Ecrã

Resolução	máx. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal
Designação técnica de materiais	ASA branco

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, para fixação por parafuso
--------------------	---

Ligação

modo de ligação	com a entrada traseira para ligação ao cabo VGA pré-montado
ligação	com dupla jaque D-subminiature 15pole

Configurações

Parâmetro de sombreamento	R1_biały
Parâmetro laser	R1_weiß

Equipamento

Tipo de configuración	Laserdruck
Placa de suporte / aro de suporte	com anel de suporte

Identificação

Aplicações	Tecnologia de comunicação
Série de design principal	Berker R.1/R.3/R.8
Série	R.1, berker R.3