



3315406084

Q.x - tomada VGA, alumínio

Características técnicas

Conectividade

saída	com saída direita
Tipo de fichas	Compatível com S-VGA

Dimensões

Profundidade de montagem	12 mm
--------------------------	-------

Frequência

Faixa de frequência de vídeo	máx. 160 MHz
------------------------------	--------------

Ecrã

Resolução	máx. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

modo de ligação	com a entrada traseira para ligação ao cabo VGA pré-montado
ligação	com dupla jaque D-subminiature 15pole

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte	com anel de suporte
-----------------------------------	---------------------

Identificação

Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1