



3315412045

R.1/R.3 - tomada VGA paraf., preto

Características técnicas

Conectividade

saída	com saída direita
Tipo de fichas	Compatível com S-VGA

Frequência

Faixa de frequência de vídeo	máx. 160 MHz
------------------------------	--------------

Ecrã

Resolução	máx. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta	217,217,217
Cor da série	preto
Cor	Preto
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Plástico + metal
Designação técnica de materiais	PC_PMA preto
Aparência da superfície	brilhante

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão ; para fixação por parafuso
--------------------	--

Ligação

Seção transversal do condutor	máx. 1.5 mm ²
modo de ligação	com terminais de elevação roscados para ligação ao cabo VGA de 15 núcleos

Configurações

Parâmetro de sombreamento	R1_czarny
Parâmetro laser	R1_schwarz

Equipamento

Tipo de configuración	Laserdruck
Placa de suporte / aro de suporte	com anel de suporte

Identificação

Aplicações	Tecnologia de comunicação
Série de design principal	Berker R.1/R.3/R.8
Série	R.1 ; berker R.3