



3315416089

Q.x - tomada VGA paraf., branco

Características técnicas

Conectividade

saída	com saída direita
Tipo de fichas	Compatível com S-VGA

Frequência

Faixa de frequência de vídeo	máx. 160 MHz
------------------------------	--------------

Ecrã

Resolução	máx. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, para fixação por parafuso
--------------------	---

Ligação

Seção transversal do condutor	máx. 1.5 mm ²
modo de ligação	com terminais de elevação roscados para ligação ao cabo VGA de 15 núcleos

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte	com anel de suporte
-----------------------------------	---------------------

Identificação

Aplicações	Tecnologia de comunicação
Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1