



3315426084

## Q.x - tomada HDMI, alumínio

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de pólos 19pole

#### Conectividade

saída com saída direita

conectores / terminais com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)

#### Dimensões

Profundidade de montagem 16.8 mm

#### Frequência

Faixa de frequência (vertical) 50...85 Hz

#### Ecrã

Resolução máx. 1920 x 1080 px

#### Armazenamento

Velocidade da transmissão máx. 8.16 Gbit/s

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9006 - Alumínio claro

Material Plástico + metal

Aparência da superfície aveludado

material / superfície contactos banhados a ouro

#### Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão

#### Identificação

Série de design principal Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Série Berker Q.1