



3315432045

R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90°, preto

Características técnicas

Arquitetura

Número de pólos 19pole

Conectividade

saída com saída direita

conectores / terminais com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)

Dimensões

Profundidade de montagem 41 mm

Frequência

Faixa de frequência (vertical) 50...85 Hz

Ecrã

Resolução máx. 1920 x 1080 px

Armazenamento

Velocidade da transmissão máx. 8.16 Gbit/s

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta 217,217,217

Cor da série preto

Cor Preto

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Plástico + metal

Designação técnica de materiais PC_PMA preto

material / superfície contactos banhados a ouro

Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão, para fixação por parafuso

Configurações

Parâmetro de sombreamento R1_czarny

Parâmetro laser R1_schwarz

Equipamento

Tipo de configuración Laserdruck

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Berker R.1/R.3/R.8

