



3315436089

Q.x - tomada HDMI ficha 90°, branco

Características técnicas

Arquitetura

Número de pólos 19pole

Conectividade

saída com saída direita

conectores / terminais com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)

Dimensões

Profundidade de montagem 41 mm

Frequência

Faixa de frequência (vertical) 50...85 Hz

Ecrã

Resolução máx. 1920 x 1080 px

Armazenamento

Velocidade da transmissão máx. 8.16 Gbit/s

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

Aparência da superfície aveludado

material / superfície contactos banhados a ouro

Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão, para fixação por parafuso

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Série Berker Q.1