



38112045

## R.classic - comutador estores, preto

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	Rotativo
Modo de fixação	Encastrada

#### Funções

função	só com função de botão de pressão
--------	-----------------------------------

#### Configuração

modo de comutação	com posição 0
-------------------	---------------

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	10 A

#### Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 A
-----------------------	------

#### Dimensões

Profundidade	58.4 mm
--------------	---------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	preto
Cor	Preto
Cor	preto intenso
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	brilhante

#### Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

#### Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

#### Identificação

Série de design principal	Serie R.classic
---------------------------	-----------------