



3812

**1930/Gls/Plzz - comut.bip.estores, blanc**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de interface Rotativo

**Funções**

função com função de bloqueio por toque

**Configuração**

modo de comutação com posição 0

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente nominal 10 A

**Corrente eléctrica**

Corrente de comutação 10 A

**Dimensões**

Profundidade 55.2 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor da série branco polar

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

Aparência da superfície brilhante

**Instalação, montagem**

modo de instalação para fixação por parafuso

**Ligação**

modo de ligação com terminais de parafuso

**Segurança**

Índice de protecção IP IP20

**Identificação**

Série de design principal Serie 1930/Glas

Série Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie