




38122045

R.classic - comut.bipol. estores, preto

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Rotativo
Modo de fixação	Encastrada

Funções

função	com função de bloqueio por toque
--------	----------------------------------

Configuração

modo de comutação	com posição 0
-------------------	---------------

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	10 A

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 A
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade	58.4 mm
--------------	---------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	preto
Cor	Preto
Cor	preto intenso
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	brilhante

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Identificação

Série de design principal	Serie R.classic
---------------------------	-----------------